


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12ABA

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: SF5350 + E40101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	M12 x 1
----------------------	---------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12ABA

Gaze	
Timp răspuns [s]	1...10
Condițiile mediului	
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	inox(1.4305 / 303)
Materiale în contact cu mediul	inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces	M12 x 1
Accesorii	
Articole livrate	Etașări: 2 x AMF 30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC	
Racord	



Culorile conecticii :

BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru
 WH = alb
 GY = gri