


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12ABA/US-100-H

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	5...15
------------------------	--------

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

ST3004



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


STR12ABA/US-100-H

Timpi de raspuns		
Timp raspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp raspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp raspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Materiale		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Observatii		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
WH = alb
YE = galben
GN = verde