SF1300


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12ZBB

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SF5300 + E40101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		M12 x 1
Aplicatie		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Rezistență la presiune	[bar]	30
Lichide		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului	[°C]	0...120
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	0...100
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS 0200
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10

SF1300


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12ZBB

Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		M12 x 1
Accesorii		
Articole livrate		Etanşări: 2 x AMF 30
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Cablu: 2 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri