


SF2405



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14XBK/US-100



1 Cuplu maxim de strangere. 8 Nm



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L	[mm]	12
Conectarea la proces		G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Mediu		Lichide; medii agresive
Temperatura mediului	[°C]	5...70
Rezistență la presiune	[bar]	30

Lichide

Temperatura mediului	[°C]	5...70
----------------------	------	--------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare		VS3000
--------------------------------------	--	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	12
------------------	------	----

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...60
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...40

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	7
----------------------	---------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Lichide

Timp răspuns	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Condițiile mediului

Protectie		IP 67
-----------	--	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ani]	8648

SF2405



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


SFR14XBK/US-100

Date mecanice	
Greutate [g]	41,5
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	Ceramică (99,7 % Al2O3)
Materiale în contact cu mediul	Ceramică (99,7 % Al2O3)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior
Lungime de instalare EL [mm]	27


Accesorii	
Articole livrate	Etanșări: 1, PTFE
Observații	
Observații	Utilizați pentru etanșare PTFE-etanșare livrat.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri