

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12ABBE1/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100 Ex
--------------------------------------	------------

Domeniu de masura/programare

Lichide	
Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60
Gaze	
Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	100...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12ABBE1/6M

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Racord		



BN =
 GN =
 WH =
 YE =

Culorile conecticii :
 maro
 verde
 alb
 galben