


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12AAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SF5800 + E40127

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	1/2" NPT
----------------------	----------

Aplicatie

Mediu	Lichide; medii agresive
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	5

Lichide

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	0...60
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	0...20

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Lichide


Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12AAC

Condițiile mediului	
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	PTFE
Materiale în contact cu mediul	PTFE
Conectarea la proces	1/2" NPT
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Racord	



Culorile conecticii :

BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru
 WH = alb
 GY = gri