


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12XBK/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	1/2" NPT
----------------------	----------

Aplicatie

Mediu	Lichide; medii agresive
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Temperatura mediului [°C]	5...70
---------------------------	--------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	0...60
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...40

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	7
------------------------------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
-------------------	-----------------	--------------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de
evaluare

SFN12XBK/US		
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	Ceramică (99,9 % Al2O3)
Materiale în contact cu mediul	Ceramică (99,9 % Al2O3)
Conectarea la proces	1/2" NPT

Accesorii


Articole livrate	Etanșări: 1, PTFE
------------------	-------------------

Observații


Observații	Utilizați pentru etanșare PTFE-etanșare livrat.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri