




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de
evaluare

SFN12ABA/US-100/CSA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului	
Conectarea la proces	1/2" NPT
Aplicatie	
Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30
Lichide	
Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Gaze	
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Date electrice	
Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
Domeniu de masura/programare	
Lichide	
Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60
Gaze	
Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12ABA/US-100/CSA

Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		inox(1.4305 / 303)
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		1/2" NPT
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m




SF3011



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12ABA/US-100/CSA

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri