


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12ABBE1/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L	[mm]	15
Conectarea la proces		1/2" NPT

Aplicatie

Aplicatie	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Temperatura mediului	[°C]	-25...100
Rezistență la presiune	[bar]	30

Lichide

Aplicatie	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Temperatura mediului	[°C]	-25...100

Gaze

Temperatura mediului	[°C]	-25...100
----------------------	------	-----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare		VS3000
--------------------------------------	--	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	15
------------------	------	----

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
-----------------	--------	------------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12ABBE1/6M

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min] 15

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s] 1...10

Lichide

Timp răspuns [s] 1...10

Gaze

Timp răspuns [s] 1...10

Condițiile mediului

Protectie IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)

Rezistență la vibrații DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Greutate [g] 559,5

Capsula Formă constructivă filet

Materiale inox (1.4571/316Ti)

Materiale în contact cu mediul inox (1.4571/316Ti)

Conectarea la proces 1/2" NPT

Lungime de instalare EL [mm] 45


Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 6 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru
 WH = alb
 GY = gri