SF3204


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABB/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SF5200 + E40096

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Aplicatie		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	30
Lichide		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS3000
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10

SF3204


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABB/US-100


Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Accesorii		
Articole livrate		Etanşări: 2 x AMF 30
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri