


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABBE0/20M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu Ex Zona 0
Temperatura mediului [°C]	-20...60
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu Ex Zona 0
Temperatura mediului [°C]	-20...60

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-20...60
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200 Exi
--------------------------------------	-------------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Gaze

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Condițiile mediului


Protectie	IP 67
-----------	-------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABBE0/20M

Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 20 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Racord	



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri