


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12ADB/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SF5200 + E40107

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	1/2" NPT
----------------------	----------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de înaltă presiune
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300

Lichide

Aplicatie	Domeniu de înaltă presiune
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12ADB/US-100

Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	300
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		1/2" NPT
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m




SF3305



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFN12ADB/US-100

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
GY =	alb
	gri