


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ADB /6M



1 Filet interior M18 x 1;5



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L [mm]	45
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS3000
--------------------------------------	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	45
-----------------------	----

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	300
------------------------------	-----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari


Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani]	8213	



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ADB /6M

Date mecanice	
Greutate [g]	413,5
Capsula	Forma constructivă pentru adaptor
Dimensiuni [mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului	M18 x 1,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Racord	



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri