


Monitor de curgere

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5003

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Filet interior M18 x 1,5
2 Tastă reglare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri

Numar de iesiri digitale: 2

Conectarea la proces

M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Mediu

Lichide; Gaze

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Rezistență la presiune [bar]

300

Lichide

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

20...36 DC; (conform SELV/PELV)

Consum de energie [mA]

< 90

Protectie la polaritate inversa

da

Timp de intarziere la pornire [s]

15; (semnalizare optică)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri

Numar de iesiri digitale: 2



Monitor de curgere

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Iesiri		
Numarul total de iesiri		2
Semnal de ieșire		semnal de comutare
Model electric		NPN
Numar de iesiri digitale		2
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	300
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		buton
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului		M18 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); O-lnel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior



Monitor de curgere

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, 3 culori
---------	---------	--------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

