




Monitor de curgere

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Filet interior M18 x 1,5
- 2 Tastă reglare



Caracteristicile produsului			
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1	
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior	
Aplicatie			
Mediu		Lichide; Gaze; medii agresive	
Temperatura mediului	[°C]	-25...80	
Rezistență la presiune	[bar]	300	
Lichide			
Temperatura mediului	[°C]	-25...80	
Gaze			
Temperatura mediului	[°C]	-25...80	
Date electrice			
Tolerante tensiune operare	[%]	-5...10	
Tensiune de lucru	[V]	85...265 AC	
Tensiunea nominala AC	[V]	< 240	
Clasa de protectie		II	
Protectie la schimbarea polarității		nu	
Timp de intarziere la pornire	[s]	15; (semnalizare optică)	
Intrari / iesiri			
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1	



Monitor de curgere

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieșire		semnal de comutare
Model electric		releu
Numar de iesiri digitale		1
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Solicitabilitate contact		3 A (250 V AC / 30 V DC); (Număr cicluri comutare: 20 milioane. mecanic; Ciclul de comutare la o sarcina de 3 A : 100,000 electric ; tipul de oprire: normal deschis)
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	45
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	300
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		buton
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	254,4
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului		M18 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		titan (3.7035); O-Inel: FFKM 8 x 1,5
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior



Monitor de curgere

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, 3 culori
---------	---------	--------------------

Conectare electrică

Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida
--------------------	--

Observatii


Observatii	Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C



Racord

Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A actionare rapida