


Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/110VAC

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: SN0150

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Fixare pe șine DIN



Aplicație

Aplicație

Monitorizarea curgerii

Date electrice

Toleranțe tensiune operare [%]

-10...10

Tensiune de lucru [V]

< 110 AC

Timp de întârziere la pornire [s]

30

Număr de canale

1

Iesiri

Model electric

releu

Funcție de comutare pentru monitorizare curgere

Releul se declanșează când curgerea este prezentă

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare

potențiometr

Selecția domeniului lichid/gazos

Comutator culisant

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

0...60

Protecție

IP 40

Terminale de protecție

IP 20

Date mecanice

Carcasa

carcasa pentru montarea pe șina DIN



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/110VAC

Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Material plastic

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	11 x LED
---------	---------	----------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: 16 x ...2,5 mm²

Racord



- 1: Relais Monitorizarea curgerii
Culorile conecticii :
- BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb
GY = gri