




Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0100/ 24VDC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Fixare pe șine DIN

Aplicatie	
Aplicatie	Monitorizarea curgerii
Date electrice	
Tolerante tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	40; (24 V)
Numar de canale	1
Iesiri	
Model electric	releu
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează cand curgerea este prezenta
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protectie	IP 40
Terminale de protectie	IP 20
Date mecanice	
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Material plastic
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.




Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0100/ 24VDC

Conectare electrică

terminale: 16 x ...2,5 mm²

Racord



1: Relais Monitorizarea curgerii

Culorile conecticii :

BN = maro
YE = galben
GN = verde
WH = alb