




Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOA/PH



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Conectarea la proces	Ø 23 mm
Aplicatie	
Temperatura mediului [°C]	-10...50
Rezistență la presiune [bar]	1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Consumul max. de energie [VA]	3
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Protectie la schimbarea polarității	nu
Timp de intarziere la pornire [s]	60
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Iesiri	
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează cand curgerea este prezenta
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu
Domeniu de masura/programare	
Gaze	
Domeniu reglare [cm/s]	100...1000



Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOA/PH

Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	100...400
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	5
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	3...60
Gaze		
Timp răspuns	[s]	3...60
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	747
Date mecanice		
Greutate	[g]	209
Dimensiuni	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale		Capsula: PBT; suprafața senzorului: Titan
Materiale în contact cu mediul		PBT; Titan
Conectarea la proces		Ø 23 mm
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	1 x LED, roșu
	functie	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Protecție necesară		siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; acționare rapidă
Accesorii		
Articole livrate		Brățară de fixare: 1, E40048
Observații		
Observații		Recomandări Verifica funcționarea sigură a echipamentului după un scurtcircuit
Unitate de ambalare		1 buc.



Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOA/PH

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acțiune rapidă
Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb