


Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: SN0150

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Fixare pe șine DIN



Aplicatie

Aplicatie

Monitorizarea curgerii; Monitorizarea temperaturii

Date electrice

Toleranțe tensiune operare	[%]	-10...10
Tensiune de lucru	[V]	< 230 AC
Consumul max. de energie	[VA]	3
Timp de întârziere la pornire	[s]	30
Număr de canale		1

Ieșiri

Model electric	releu
Solicitabilitate contact	4 A, 250 V AC
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează când curgerea este prezentă
Funcție de comutare pentru monitorizare temperatură	Releu se declanșează la depășirea temperaturii

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru
Selecția domeniului lichid/gazos	Comutator culisant
Reglarea punctului de comutare	potențiomtru
Domeniul de temperatură	[°C] 0...120



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Reproductibilitatea punctului de comutare reglat	[K]	4
--	-----	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protecție		IP 40
Terminale de protecție		IP 20

Date mecanice

Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Material plastic

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	11 x LED
	Stare de funcționare	LED, roșu


Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

terminale: 16 x ...2,5 mm²

Racord



- 1: Monitorizarea temperaturii
2: Monitorizarea curgerii
Culorile conecticii :
BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb
GY = gri