

Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Fixare pe șine DIN

Aplicatie

Aplicatie Monitorizarea curgerii; Monitorizarea temperaturii

Date electrice

Toleranțe tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	< 230 AC
Consumul max. de energie [VA]	3
Timp de întârziere la pornire [s]	30
Număr de canale	1

Iesiri

Model electric	releu
Solicitabilitate contact	4 A, 250 V AC
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează când curgerea este prezenta
Funcție de comutare pentru monitorizare temperatura	Releu se declanșează la depășirea temperaturii

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru
Selecția domeniului lichid/gazos	Comutator culisant
Reglarea punctului de comutare	potențiomtru
Domeniul de temperatură [°C]	-20...40
Reproductibilitatea punctului de comutare reglat [K]	4

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță [°C]	0...60
Protecție	IP 40



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Terminale de protecție	IP 20	
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Dimensiuni [mm]	75 x 55 x 110	
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
	Stare de funcționare	LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: 16 x ...2,5 mm²		
Racord		



- 1: Relais Monitorizarea temperaturii
 2: Relais Monitorizarea curgerii
 Culorile conecticii :

BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru
 WH = alb
 GY = gri