




Transmitter temperatură

TA-123.LDR12-A-ZVG/US/

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TA2511 sau TA2531

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1	
Domeniu de masura	-10...150 °C	14...302 °F
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/2 filet exterior	
Lungime de instalare EL [mm]	87,5	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Temperatura mediului	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Rezistență la presiune [bar]	300	
Nota legata de rezistenta la presiune	Senzor	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	cand sunt montate in adaptoare, se aplica specificatiile din fisa de date a adaptorului	
	15	

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC; (conform SELV/PELV)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20



Transmitter temperatură

TA-123.LDR12-A-ZVG/US/

Sarcina max.	[Ω]	500
Protectie suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	47,5
Domeniu de masura		-10...150 °C 14...302 °F
Rezolutie		
Rezolu#ia ie#irii analogice	[K]	0,02
Precizia / Devieri		
Precizia ie#irii analogice	[K]	± 0,3
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K]		< ± 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C)
Timpi de raspuns		
Dinamică de raspuns T05 / T09	[s]	1 / 3; (conform DIN EN 60751)
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protectie		IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezisten#ă la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezisten#ă la vibra#ii	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	231,6
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 180,5
Materiale		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); PA
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L)
Moment de strângere	[Nm]	30...50
Conectarea la proces		conectare pe filet G 1/2 filet exterior
Lungime de instalare EL	[mm]	87,5
Observa#ii		
Observa#ii	referitoare la UL: pentru utilizarea pe un circuit de joasa tensiune cu protectie la supracurent in conformitate cu fila UL873. 28.1 sau I _{max} = 100 / U _b (U _b = tensiunea circuitului)	
	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

TA3431



Transmitter temperatură

TA-123.LDR12-A-ZVG/US/

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

