


Transmitter temperatură

TA-060.CDR14-A-ZVG/US/

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TA2115 sau TA3115

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1	
Domeniu de masura	-50...150 °C	-58...302 °F
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior	
Lungime de instalare EL [mm]	60	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Temperatura mediului	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Rezistență la presiune [bar]	400	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15	

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC	
Clasa de protecție	III	
Protecție la polaritate inversă	da	



Transmitter temperatură

TA-060.CDR14-A-ZVG/US/

Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieşire		semnal analogic
Numar de iesiri analogice		1
Iesire analogica in curent	[mA]	4...20
Sarcina max.	[Ω]	500
Protectie suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L		[mm] 46,5
Domeniu de masura		-50...150 °C -58...302 °F
Rezolutie		
Rezolu#ia ie#irii analogice		[K] 0,02
Precizia / Devieri		
Precizia ie#irii analogice		[K] ± 0,4
Coeficient de temperatură		< ± 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C)
		[% din interval / 10 K]
Timpi de raspuns		
Dinamică de raspuns T05 / T09		[s] 1 / 3; (conform DIN EN 60751)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță		[°C] -25...70
Temperatura depozitare		[°C] -40...100
Protectie		IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate		[g] 140,6
Dimensiuni		[mm] Ø 30 / L = 117,7
Materiale		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); PA
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces		conectare pe filet G 1/4 filet exterior
Lungime de instalare EL		[mm] 60
Observații		
Observații		Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare. referitoare la UL: pentru utilizarea pe un circuit de joasa tensiune cu protectie la supracurent in conformitate cu fila UL873. 28.1 sau I _{max} = 100 / U _b (U _b = tensiunea circuitului)

TA3131



Transmitter temperatură

TA-060.CDR14-A-ZVG/US/

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

