


Transmitter temperatură

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1	
Domeniu de masura	-17,8...148,9 °C	0...300 °F
Conectarea la proces	Ø 6 mm	
Lungime de instalare EL [mm]	123	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Temperatura mediului	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Rezistență la presiune [bar]	50	
Nota legata de rezistenta la presiune	Senzor	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	cand sunt montate in adaptoare, se aplica specificatiile din fisa de date a adaptorului	
	15	

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC	
Clasa de protectie	III	
Protectie la polaritate inversa	da	

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1	
----------------------------	------------------------------	--

Iesiri

Numarul total de iesiri	1	
Semnal de ieșire	semnal analogic	
Numar de iesiri analogice	1	
Iesire analogica in curent [mA]	4...20	
Sarcina max. [Ω]	500	
Protectie suprasarcina	da	

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	123	
Domeniu de masura	-17,8...148,9 °C	0...300 °F



Transmitter temperatură

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Rezoluție		
Rezoluția ieșirii analogice	[K]	0,02
Precizia / Devieri		
Precizia ieșirii analogice	[K]	± 0,4
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K]		< ± 0,1; (În cazul devierii de la condițiile de referință 25 ± 5 °C)
Timpi de răspuns		
Dinamică de răspuns T05 / T09	[s]	1 / 3; (conform DIN EN 60751)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protecție		IP 68; IP 69K
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanță	10 V
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	166,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 171
Materiale		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); PA
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces		Ø 6 mm
Diametru sonda	[mm]	6
Lungime de instalare EL	[mm]	123
Observații		
Observații		Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		



Transmitter temperatură

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Racord

