




Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ST0507

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Aplicatie	
Aplicatie	Domeniul steril
Temperatura mediului [°C]	-25...95
Rezistență la presiune [bar]	30
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri	
Numarul total de iesiri	1



Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/6m

Semnal de ieșire	semnal de comutare	
Model electric	PNP	
Numar de iesiri digitale	1	
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare [cm/s]	3...300	
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60	
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură [K/min]	15	
Timpi de raspuns		
Timp răspuns [s]	1...10	
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-20...30	
Protecție	IP 67	
Date mecanice		
Dimensiuni [mm]	60 x 41 x 82	
Materiale	PBT-GF20	
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

ST0534




Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/6m

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
	negru