




Monitor de curgere

SCK38ABAFNKG/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces		R 3/8
Aplicatie		
Mediu		Lichide
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	30
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 20
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieșire		semnal de comutare
Model electric		NPN
Numar de iesiri digitale		1
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5



Monitor de curgere

SCK38ABAFNKG/PH

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	R 3/8 / L = 83
Desemnarea firului		R 3/8
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		R 3/8
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.





Monitor de curgere

SCK38ABAFNKG/PH

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru