


Monitor de curgere

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5010 + E40099

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de înaltă presiune
Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	10...50
Rezistență la presiune [bar]	300

Lichide

Aplicatie	Domeniu de înaltă presiune
Temperatura mediului [°C]	10...50

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
-------------------------	---



Monitor de curgere

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	100...500
------------------------	-----------

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	1
------------------------------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...2
------------------	-------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...2
------------------	-------

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru
----------------------------------	--------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	10...50
Protecție	IP 67

Date mecanice

Materiale	PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	11 x LED
---------	---------	----------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A





Monitor de curgere

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Racord

