


Monitor de curgere

SCM12ABAFNKG/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5001 + E40101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	M12 x 1

Aplicatie

Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	NPN
Numar de iesiri digitale	1



Monitor de curgere

SCM12ABAFNKG/PH

Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		400
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare [cm/s]		3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]		3...60
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură [K/min]		15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns [s]		1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni [mm]		M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		M12 x 1
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30 Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

ST1610



Monitor de curgere

SCM12ABAFNKG/PH

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Racord



BN = maro
BU = albastru
BK = negru

Culorile conecticii :