

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12ABA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	M12 x 1
----------------------	---------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Gaze

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

ST1000



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12ABA


Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces	M12 x 1

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
GN = verde
WH = alb
YE = galben