

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12ABBE1/30m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	M12 x 1
----------------------	---------

Aplicatie

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100 Ex
--------------------------------------	------------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Gaze

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
---------	--------------------------

ST1214



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12ABBE1/30m

Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		M12 x 1


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 30 m; 4 x 0,25 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
GN =	verde
WH =	alb
YE =	galben