

ST2400




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14AAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ST2404

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Mediu Lichide; medii agresive

Temperatura mediului [°C] -25...80

Rezistență la presiune [bar] 5

Lichide

Temperatura mediului [°C] -25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare VS 0100

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s] 3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min] 7

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s] 2...20

Lichide

Timp răspuns [s] 2...20

Condițiile mediului

Protectie IP 67

Date mecanice

Carcasa Formă constructivă filet

Materiale PTFE

Conectarea la proces G 1/4 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

ST2400




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14AAC

Conectare electrică

Cablu: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb