


Monitor de curgere

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5000 + E40099

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	1



Monitor de curgere

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		400
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [cm/s]		3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]		3...60

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]		15
------------------------------	--	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]		1...10
------------------	--	--------

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
----------------------------------	--	--------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]		-20...80
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		G 1/4 filet exterior

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	11 x LED
---------	---------	----------

Accesorii

Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30
		Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



ST2604



Monitor de curgere

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru