




Monitor de curgere

SCN14ABAFNKG/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Caracteristicile produsului                           |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numar de intrari si iesiri                            | Numar de iesiri digitale: 1                       |
| Conectarea la proces                                  | 1/4" NPT                                          |
| Aplicatie                                             |                                                   |
| Mediu                                                 | Lichide                                           |
| Temperatura mediului [°C]                             | -25...80                                          |
| Rezistență la presiune [bar]                          | 30                                                |
| Date electrice                                        |                                                   |
| Tensiune de lucru [V]                                 | 20...36 DC                                        |
| Consum de energie [mA]                                | < 45                                              |
| Protectie la polaritate inversa                       | da                                                |
| Timp de intarziere la pornire [s]                     | < 20                                              |
| Intrari / iesiri                                      |                                                   |
| Numar de intrari si iesiri                            | Numar de iesiri digitale: 1                       |
| Iesiri                                                |                                                   |
| Numarul total de iesiri                               | 1                                                 |
| Semnal de ieșire                                      | semnal de comutare                                |
| Model electric                                        | PNP                                               |
| Numar de iesiri digitale                              | 1                                                 |
| Functii de iesire                                     | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                                               |



## Monitor de curgere

SCN14ABAFNKG/PH

|                                              |      |                      |
|----------------------------------------------|------|----------------------|
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC | [mA] | 400                  |
| Protecție la scurtcircuit                    |      | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit            |      | pe bază de impulsuri |
| Protecție suprasarcină                       |      | da                   |

## Domeniu de masura/programare

|                             |        |         |
|-----------------------------|--------|---------|
| Domeniu reglare             | [cm/s] | 3...300 |
| Sensibilitatea cea mai mare | [cm/s] | 3...60  |

## Precizia / Devieri

|                      |         |    |
|----------------------|---------|----|
| Gradient temperatură | [K/min] | 15 |
|----------------------|---------|----|

## Timpi de raspuns

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| Timp răspuns | [s] | 1...10 |
|--------------|-----|--------|

## Software / Programare

|                                  |  |                |
|----------------------------------|--|----------------|
| Ajustare a punctului de comutare |  | potențiometrul |
|----------------------------------|--|----------------|

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -20...80 |
| Protecție               |      | IP 67    |

## Date mecanice

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
| Materiale                      |  | PBT-GF20           |
| Materiale în contact cu mediul |  | inox(1.4305 / 303) |
| Conectarea la proces           |  | 1/4" NPT           |

## Afisaj / elemente de operare

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| Display | functie | 11 x LED |
|---------|---------|----------|

## Accesorii

|                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| Articole livrate |  | Șurubelniță |
|------------------|--|-------------|

## Observații

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Unitate de ambalare |  | 1 buc. |
|---------------------|--|--------|

## Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A





# ST2615



## Monitor de curgere

SCN14ABAFNKG/PH

### Racord



Culorile conecticii :

|      |          |
|------|----------|
| BN = | maro     |
| BU = | albastru |
| BK = | negru    |