


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12AAC/US-100-H

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Mediu	Lichide; medii agresive
-------	-------------------------

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Rezistență la presiune	[bar]	5
------------------------	-------	---

Lichide

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
-----------------------------	--------	--------

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	15
----------------------	---------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Lichide

Timp răspuns	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

ST3404



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12AAC/US-100-H

Date mecanice	
Carcasa	Formă constructivă filet
Materiale	PTFE
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



BN =	Culorile conecticii :
WH =	maro
YE =	alb
GN =	galben
	verde