

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12AACE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	5

Lichide

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100 Ex
--------------------------------------	------------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	7
------------------------------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Condițiile mediului


Protectie	IP 67
-----------	-------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12AACE1

Date mecanice	
Carcasa	Formă constructivă filet
Materiale	PTFE
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Racord	



Culorile conecticii :

BN = maro
 GN = verde
 WH = alb
 YE = galben