


Monitor de curgere

SCR12ABAASI /US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Mediu	Lichide
Rezistență la presiune [bar]	30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Timp de întârziere la pornire [s]	< 20

Iesiri

Model electric	AS-i
Protecție suprasarcină	da

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------



Monitor de curgere

SCR12ABAASI /US-100

Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protecție		IP 67
Clasificare AS-i		
Configurație I/O AS-i	[hex]	1
Cod ID AS-i	[hex]	1
Date mecanice		
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30
		Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

