




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12ZBB/6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Aplicatie		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Rezistență la presiune	[bar]	30
Lichide		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului	[°C]	0...120
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	0...100
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS 0100
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	5...1500
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR12ZBB/6m

Lichide	
Timp răspuns [s]	1...10
Gaze	
Timp răspuns [s]	1...10
Condițiile mediului	
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Carcasa	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 6 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Racord	



BN =
GN =
WH =
YE =

Culorile conecticii :
maro
verde
alb
galben