
ST4000

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR34ABA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		G 3/4 filet exterior
Aplicatie		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	30
Lichide		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS 0100
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	5...1500
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15

ST4000

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR34ABA

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Materiale		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		G 3/4 filet exterior
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,5 mm²		
Racord		



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb