




Monitor de curgere

SCE18ADBFPKG/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5000 + E40104

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	T-bucata QL 18 / ST DIN 2353
Aplicatie	
Aplicatie	Domeniu de înaltă presiune
Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri	
Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP



Monitor de curgere

SCE18ADBFPKG/PH

Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da
Domeniu de masura/programare	
Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60
Precizia / Devieri	
Gradient temperatură [K/min]	300
Timpi de raspuns	
Timp răspuns [s]	1...10
Software / Programare	
Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	60 x 41 x 101
Materiale	PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	T-bucata QL 18 / ST DIN 2353
Afisaj / elemente de operare	
Display	functie11 x LED
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

ST6600




Monitor de curgere

SCE18ADBFPKG/PH

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Racord



BN = maro
BU = albastru
BK = negru

Culorile conecticii :