




Senzor de temperatura cu cablu si conectare la proces

TS-200KLKD06 .../US



1 Zona de conectare, a se vedea observa#ia



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-100...600 °C	-148...1112 °F
Conectarea la proces	Ø 6 mm	
Lungime de instalare EL [mm]	100; (temperatura mediului < 200 °C: 150)	

Aplicatie

Element de măsură	1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A)
Mediu	Medii lichide și gazoase
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15

Date electrice

Clasa de protecție	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	150
Domeniu de masura	-100...600 °C	-148...1112 °F

Precizia / Devieri

Precizia [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	12 / 34; (conform DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------------

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

MTTF [ani]	11415,5
------------	---------

Date mecanice

Greutate [g]	87
Dimensiuni [mm]	Ø 6
Materiale	inox (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	Ø 6 mm
Diametru sonda [mm]	6
Lungime de instalare EL [mm]	100; (temperatura mediului < 200 °C: 150)

TS2452



Senzor de temperatura cu cablu si conecatare la proces

TS-200KLKD06 .../US

Observații

Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PTFE; rezistent la temperatura pana la 250 °C

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

