




Senzor de temperatura cu cablu si conectare la proces

TS-200KCID10-...../US/


DNV
 DNV.COM/AF

Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-50...250 °C	-58...482 °F
Conectarea la proces	Ø 10 mm	
Lungime de instalare EL [mm]	42	

Aplicatie

Element de măsură	1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Rezistență la presiune [bar]	160	
Nota legata de rezistenta la presiune	la montarea în șuruburi Schneidring	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15	

Date electrice

Clasa de protecție	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	42	
Domeniu de masura	-50...250 °C	-58...482 °F
Nota privind domeniul de masura	stationare: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Precizia / Devieri

Precizia [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	12 / 39; (conform DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------------

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

MTTF [ani]	11415,5
------------	---------

Date mecanice

Greutate [g]	86,6
Dimensiuni [mm]	Ø 10
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PFA/PTFE
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L)



Senzor de temperatura cu cablu si conectare la proces

TS-200KCID10-...../US/

Conectarea la proces		Ø 10 mm
Diametru sonda	[mm]	10
Lungime de instalare EL	[mm]	42

Observații

Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PTFE

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

