




Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor

TS-500KCKD10-...../US/

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TS5089

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------------	--------------	--------------

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B)
Mediu	Medii lichide și gazoase
Rezistență la presiune [bar]	160
Nota legata de rezistenta la presiune	la montarea în șuruburi Schneidring
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15

Date electrice

Clasa de protecție	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------------	--------------	--------------

Precizia / Devieri

Precizia [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	6 / 25; (conform DIN EN 60751)
-----------------------------------	--------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Nota cu privire la temperatura ambientală	Domeniu ștecher
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	233,4
Dimensiuni [mm]	Ø 10
Materiale	Oțel inox; FKM
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L)



Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor

TS-500KCKD10-...../US/

Diametru sonda	[mm]	10
----------------	------	----

Observații

Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 5 m, FKM

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

