


Transmitter temperatură

TA-060.LDR14-A-ZVG/US/

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1	
Domeniu de masura	0...140 °C	32...284 °F
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior	
Lungime de instalare EL [mm]	60	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Temperatura mediului	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Rezistență la presiune [bar]	400	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15	

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC	
Clasa de protecție	III	
Protecție la polaritate inversă	da	

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1	
----------------------------	------------------------------	--

TA3130



Transmitter temperatură

TA-060.LDR14-A-ZVG/US/

Iesiri		
Numarul total de iesiri	1	
Semnal de ieșire	semnal analogic	
Numar de iesiri analogice	1	
Iesire analogica in curent [mA]	4...20	
Sarcina max. [Ω]	500	
Protectie suprasarcina	da	
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L [mm]	46,5	
Domeniu de masura	0...140 °C	32...284 °F
Rezolutie		
Rezolu#ia ie#irii analogice [K]	0,02	
Precizia / Devieri		
Precizia ie#irii analogice [K]	± 0,1 (60°C / 140°F) / ± 0,5 (0...140°C / 32...284°F)	
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K]	< ± 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C)	
Timpi de raspuns		
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	1 / 3; (conform DIN EN 60751)	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Temperatura depozitare [°C]	-40...100	
Protectie	IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate [g]	137,2	
Dimensiuni [mm]	Ø 30 / L = 117,7	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); PA	
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L)	
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior	
Lungime de instalare EL [mm]	60	
Observații		
Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare. referitoare la UL: pentru utilizarea pe un circuit de joasa tensiune cu protectie la supracuren in conformitate cu fila UL873. 28.1 sau I _{max} = 100 / U _b (U _b = tensiunea circuitului)	
Unitate de ambalare	1 buc.	

TA3130



Transmitter temperatură

TA-060.LDR14-A-ZVG/US/

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

