




Transmitter temperatură

TA-123.LDD06-A-ZVG/US/

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TA2241 sau TD2241

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1	
Domeniu de masura	-10...150 °C	14...302 °F
Conectarea la proces	Ø 6 mm	
Lungime de instalare EL [mm]	123	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Temperatura mediului	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Rezistență la presiune [bar]	50	
Nota legata de rezistenta la presiune	Senzor	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	cand sunt montate in adaptoare, se aplica specificatiile din fisa de date a adaptorului	
	15	

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20
Sarcina max. [Ω]	500
Protectie suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	123
-----------------------	-----



Transmitter temperatură

TA-123.LDD06-A-ZVG/US/

Domeniu de masura	-10...150 °C	14...302 °F
Rezolutie		
Rezolu#ia ie#irii analogice	[K]	0,02
Precizia / Devieri		
Precizia ie#irii analogice	[K]	± 0,3
Coeficient de temperatură	< ± 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C)	
[% din interval / 10 K]		
Timpi de raspuns		
Dinamică de raspuns T05 / T09	[S]	1,2 / 3,5; (conform DIN EN 60751)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protectie	IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	165,8
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 171
Materiale	inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); PA	
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L)	
Conectarea la proces	Ø 6 mm	
Diametru sonda	[mm]	6
Lungime de instalare EL	[mm]	123
Observații		
Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare. referitoare la UL: pentru utilizarea pe un circuit de joasa tensiune cu protectie la supracuren in conformitate cu fila UL873. 28.1 sau I _{max} = 100 / U _b (U _b = tensiunea circuitului)	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



TA3231



Transmitter temperatură

TA-123.LDD06-A-ZVG/US/

Racord

