




Senzori de temperatura cu conectare la proces

TM-100KCED10- /US/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TM4531 + E33403

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Filet Aseptoflex
- 2 Cantă etanșare Aseptoflex

 **EHEDG Certified**

Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-40...150 °C	-40...302 °F
Conectarea la proces	G 1 Aseptoflex Vario	
Lungime de instalare EL [mm]	113,8	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Aplicatie	Domeniul igienei	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Rezistență la presiune [bar]	50	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15	

Date electrice

Clasa de protecție	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	100	
Domeniu de masura		-40...150 °C	-40...302 °F

Precizia / Devieri

Precizia [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	5 / 14; (conform DIN EN 60751)
-----------------------------------	--------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	0,24
--------------	------



Senzori de temperatura cu conectare la proces

TM-100KCED10- /US/ /V

Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces	G 1 Aseptoflex Vario
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	Ra: < 0,6
Diametru sonda [mm]	10
Lungime de instalare EL [mm]	113,8

Observații

Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare. Certificarea 3A este valabilă numai la montarea cu adaptori care au certificare 3A Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

