


Panoul de control al apei de racire

KWST HIGH END



- 1 Filtru
- 2 Debitmetru magneto-inductiv SM6000
- 3 Supapă stop apă
- 4 Clapetă de reținere
- 5 Comutator presiune electronic PN



Caracteristicile produsului

Conexiune de proces pentru pistol de sudură

Conectarea la proces

conectare pe filet G 1/2 Filet interior

Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă

Conectarea la proces

conectare pe filet G 1/2 Filet interior

Monitorizarea curgerii

Domeniu de masura

[l/min]

0,1...25

Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Aplicatie

Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire

Montaj

Conectare la țevă prin adaptor; conectare tub

Parametrii de măsurare

debit; temperatura; presiune; totalizator



Panoul de control al apei de racire

KWST HIGH END

Control	manual	
Mediu	Medii lichide conductibile; medii pe bază de apă; solutii glicol	
Temperatura mediului	[°C]	-10...70
Rezistență la presiune	[bar]	10
Componente	Debitmetru magneto-inductiv, SM6000	
	Comutator presiune electronic, PN7094	
	Filtru	
	Supapă stop apă	
	Clapetă de reținere	
Iesiri		
Semnal de ieșire	semnal de comutare; semnal analogic; Ieșire impuls; IO-Link (configurabil)	
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Domeniu de masura/programare		
Monitorizare presiune		
Domeniu de masura	[bar]	-1...10
Monitorizarea curgerii		
Domeniu de masura	[l/min]	0,1...25
Monitorizarea temperaturii		
Domeniu de masura	[°C]	-20...80
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protecție	IP 67; (senzori)	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	
Date mecanice		
Greutate	[g]	3388,5
Tip montare	Brățară de montaj	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; bronz de mașini (2.1096.01)	
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; ceramică	
Conexiune de proces pentru pistol de sudură		
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/2 Filet interior	
Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă		
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/2 Filet interior	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 3 x M12; Contacte: aurit		