


Panoul de control al apei de racire

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Debitmetru magneto-inductiv SM6000
- 2 Ventil de reglare strang
- 3 Transmitter temperatură TA2405



Caracteristicile produsului

Conexiune de proces pentru pistol de sudură

Conectarea la proces

conectare pe filet G 1/2 Filet interior

Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă

Conectarea la proces

conectare pe filet G 1/2 Filet interior

Monitorizarea curgerii

Domeniu de masura

[l/min]

0,1...25

Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Aplicatie

Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire

Montaj

Conectare la țevă prin adaptor; conectare tub

Parametrii de măsurare

debit; temperatura; totalizator

Control

manual



Panoul de control al apei de racire

FLUID MONITORING SYSTEM

Mediu	Medii lichide conductibile; medii pe bază de apă; solutii glicol	
Temperatura mediului	[°C]	-10...70
Componente	Debitmetru magneto-inductiv, SM6000	
	Transmitter temperatură, TA2405	
	Ventil de reglare strang	
Iesiri		
Semnal de ieşire	semnal de comutare; semnal analogic; leşire impuls; IO-Link (configurabil)	
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Domeniu de masura/programare		
Monitorizarea curgerii		
Domeniu de masura	[l/min]	0,1...25
Monitorizarea temperaturii		
Domeniu de masura	[°C]	-50...150
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67; (senzori)	
Teste / certificari		
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	
Date mecanice		
Greutate	[g]	2662,35
Tip montare	Brățară de montaj	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; bronz de mașini (2.1096.01)	
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Conexiune de proces pentru pistol de sudură		
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/2 Filet interior	
Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă		
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/2 Filet interior	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 2 x M12; Contacte: aurit		