


Panoul de control al apei de racire

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 Filtru
- 2 Senzor curgere
- 3 Supapă stop apă
- 4 Clapetă de reținere
- 5 Ventil de reglare strang
- 6 senzor de presiune
- 7 Tablă de acoperire



Caracteristicile produsului

Conexiune de proces pentru pistol de sudură

Conectarea la proces

M22 x 1,5

Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă

Conectarea la proces

M22 x 1,5



Panoul de control al apei de racire

KWST WITH BALANCING VALVES

Monitorizarea curgerii		
Domeniu de masura	[l/min]	0...50
Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite	
Aplicatie	Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire	
Montaj	Conectare la țeavă prin adaptor; conectare tub	
Parametrii de măsurare	debit; temperatura; presiune; totalizator	
Control	manual	
Mediu	apa; solutii glicol	
Temperatura mediului	[°C]	-10...80
Rezistență la presiune	[bar]	10
Componente	Debitmetre ultrasonice, SU7200	
	Comutator presiune electronic, PN7594	
	Filtru	
	Supapă stop apă	
	Ventil de reglare strang	
	Clapetă de reținere	
	Tablă de acoperire	
Iesiri		
Semnal de ieșire	semnal de comutare	
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Domeniu de masura/programare		
Monitorizare presiune		
Domeniu de masura	[bar]	0...10
Monitorizarea curgerii		
Domeniu de masura	[l/min]	0...50
Monitorizarea temperaturii		
Domeniu de masura	[°C]	-10...80
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protectie	IP 65; (senzori)	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	
Date mecanice		
Greutate	[g]	7781,2
Tip montare	suport de montare cu capac de protecție	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; bronz de mașini (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloxat; PA	
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; ceramică	

ZZ0057



Panoul de control al apei de racire

KWST WITH BALANCING VALVES

Conexiune de proces pentru pistol de sudură	
Conectarea la proces	M22 x 1,5
Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă	
Conectarea la proces	M22 x 1,5
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Conector: 3 x M12; Contacte: aurit	