




Panoul de control al apei de racire

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 Filtru
- 2 Debitmetru magneto-inductiv SM6000
- 3 Supapă stop apă
- 4 Clapetă de reținere
- 5 Ventil de reglare strang
- 6 Comutator presiune electronic PK6524



Caracteristicile produsului

Conexiune de proces pentru pistol de sudură

Conectarea la proces

M22 x 1,5

Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă

Conectarea la proces

M22 x 1,5



Panoul de control al apei de racire

KWST WITH BALANCING VALVES

Monitorizarea curgerii		
Domeniu de masura	[l/min]	0,1...25
Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite	
Aplicatie	Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire	
Montaj	Conectare la țeavă prin adaptor; conectare tub	
Parametrii de măsurare	debit; temperatura; presiune; totalizator	
Control	manual	
Mediu	Medii lichide conductibile; medii pe bază de apă; solutii glicol	
Temperatura mediului	[°C]	-10...70
Rezistență la presiune	[bar]	10
Componente	Debitmetru magneto-inductiv, SM6000	
	Comutator presiune electronic, PK6524	
	Filtru	
	Supapă stop apă	
	Ventil de reglare strang	
	Clapetă de reținere	
Iesiri		
Semnal de ieșire	semnal de comutare; semnal analogic; leșire impuls; IO-Link (configurabil)	
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Domeniu de masura/programare		
Monitorizare presiune		
Domeniu de masura	[bar]	0...10
Monitorizarea curgerii		
Domeniu de masura	[l/min]	0,1...25
Monitorizarea temperaturii		
Domeniu de masura	[°C]	-20...80
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67; (senzori)	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	
Date mecanice		
Greutate	[g]	3858
Tip montare	Brățară de montaj	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; bronz de mașini (2.1096.01)	
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Conexiune de proces pentru pistol de sudură		
Conectarea la proces	M22 x 1,5	

ZZ0262



Panoul de control al apei de racire

KWST WITH BALANCING VALVES

Conexiune de proces pentru alimentarea cu apă

Conectarea la proces	M22 x 1,5
----------------------	-----------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 3 x M12; Contacte: aurit