




Senzori de temperatura cu conectare la proces

TM-045-BEM18 /US



1 Filet interior M18 x 1,5



Caracteristicile produsului		
Domeniu de masura	-40...125 °C	-40...257 °F
Conectarea la proces	conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior	
Lungime de instalare EL	[mm]	60
Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa B)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Rezistență la presiune	[bar]	300
Adâncime minimă de scufundare	[mm]	15
Date electrice		
Clasa de protectie	III	
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	44
Domeniu de masura	-40...125 °C	-40...257 °F
Precizia / Devieri		
Precizia	[K]	± (0,30 K + 0,005 x t)
Timpi de raspuns		
Dinamică de raspuns T05 / T09	[s]	1 / 3; (conform DIN EN 60751)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protectie	IP 68; IP 69K	



Senzori de temperatura cu conectare la proces

TM-045-BEM18

/US

Teste / certificari

MTTF	[ani]	22831
------	-------	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	81,5
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces		conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior
Diametru sonda	[mm]	8,2
Lungime de instalare EL	[mm]	60

Observații

Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

