



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5218 или AC2518
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера



Приложение	
Применение	установка на месте
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA]	130...180; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i [mA]	180; (с внешним питанием: 50 mA)
Защита от переполюсовки	да
Дополнительное напряжение питания [V]	24 DC
Дополнительное напряжение питания	дополнительные
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 4
Выходы	
Диапазон напряжения DC [V]	24; (по PELV)
Количество аналоговых выходов	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Аналоговый выход по току [mA]	0...20
Наиб.нагрузка [Ω]	600
Защита от короткого замыкания	да



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Разрешение аналогового выхода	16 (1 bit = 1 µA)
Выходы питания актуатора	AS-i / AUX

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	0...70
Температура хранения	-20...85
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i классификация	
Адресация AS-i	разъем для адресации; ИК-порт для адресации
AS-i профиль	S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода	7
ID код AS-i	3.6

Механические данные	
Вес	226
Способ монтажа	AS-i интерфейс для колодок типа FC/FC-E
Материал	PBT (полибутилентерефталат); Уплотнение: FKM; винты: нерж.сталь


Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	Нижняя часть модуля

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: M12; кодировка: A



1	АО+ Аналоговый выход
2	п.с.
3	АО- Аналоговый выход 0V
4	п.с.
5	заземление